


# Плита для блочного монтажа VIGM-04-D-3

№ изделия: 18835

FESTO

Для пневмоострова

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Авторизация	UL - Recognized (OL)
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление