

Штуцер с цанговым соединением CQ-1-28H

№ изделия: 194589

FESTO

для высоких расходов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	23 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 7 bar
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Номинальный момент затяжки	62,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	200 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1
Пневматическое подключение, канал 2	Быстроразъемное соединение CQ-28
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Латунь
Материал отпускающего кольца	РОМ
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая