


# Штуцер с цанговым соединением QS-F-G3/8-12

№ изделия: 197487

FESTO

наружная резьба с внешним шестигранником.  
Снимается с производства, доступен до 2013 года.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	10,3 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна подача масла в воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Одобрено для пищевой промышленности	FDA
Температура окружающей среды	0 ... 150 °C
Наличие сертификатов	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	25 Nm
Вес продукта	38,1 g
Пневматическое присоединение, канал 1	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 12 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Латунь Хромирование и никелирование
Информация о материале, уплотнение резьбы	FPM
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM