

Ниппельный штуцер С-1/4-Р-9

№ изделия: 2023

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,5 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с внутренним диаметром 9 мм