


# Опорная стойка LBG-125

№ изделия: 31767

FESTO

для сферического подшипника с поворотным фланцем SSNG или шарнирной головкой SGS для цилиндров типа DNGU, DNG, DNC.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	125
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	4.140 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Железная отливка в графите
Материал монтажного штифта	Сталь с поверхностной закалкой
Материал фиксатора	Пружинная сталь