

## Фланец с осью SSNG-50


№ изделия: 34293

Продукт будет снят с производства

со сферическим подшипником, для цилиндров DNG, DNGU,  
подходящая опорная стойка LBG.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска  
альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



### Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Соответствует стандарту	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	430 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Легированная сталь
Информация о материале, подшипник штока	Сталь PTFE
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован