

Пневмораспределитель A-5-1/4

№ изделия: 4436

Продукт будет снят с производства

FESTO

с механическим управлением и дополнительно встроенным ручным управлением

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 бистабильный
Стандартный номинальный расход	700 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Тип конструкции	Золотниковый
Условный проход	7 mm
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Требуется работа со смазкой.
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	770 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/4
Материал корпуса	Алюминий