

Соединительный кабель SIM-K-GD-2,5-CDN

№ изделия: 525259
Продукт будет снят с производства

FESTO

для цилиндров CDN

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-104 EN 61984
Атрибуты кабеля	Стандарт
Условия испытания кабеля	Прокладка в кабельных цепях: 5 млн. циклов, радиус изгиба 75 мм. Прочность на изгиб в соответствии со стандартом Festo Условия испытания - по запросу
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 60 V
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 60 V
Импульсная мощность	1,5 kV
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	3 A
Степень загрязнения	3
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии IP69K
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -25 ... 70 °C
Электрическое подключение	Защелкнуть Розетка разъема, прямая 3-пин
Диаметр кабеля	4,5 mm
Длина кабеля	2,5 m
Номинальное сечение провода	0,25 mm ²
Цветной код, изоляция сердечника	голубой коричневый Черный
Цвет корпуса	Черный
Цвет оплетки кабеля	Серый
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)
Информация о материале, изолирующая втулка	PVC
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PU)