


# Промежуточная позиция SLG-Z-8/12-A

№ изделия: 525680

FESTO

Для линейного привода SLG



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Упор, система поворотного привода
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	33,5 g
Тип крепления	с отверстием и шпонкой
Пневматическое присоединение	M3
Материал упоров	Сталь, с никелировкой
Материал уплотнений	PUR
Материал корпуса	Алюминий Твердое анодирование