


# Маслораспылитель MS6N-LOE-1/2-R-Z

№ изделия: 531714

FESTO

Пластмассовый стакан с защитным кожухом, направление потока:  
справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Структура проекта	пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. емкость для масла	75 см <sup>3</sup>
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Входное давление 1	1 ... 16 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	50 l/min
Стандартный номинальный расход	7.200 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	0 ... 60 °C
Вязкость масла	ISO VG 32
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	600 g
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/2-14
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/2-14
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC