

Фланец электродвигателя EAMF-A-64A/C-80G

№ изделия: 533139

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, двигатель	80G
Код интерфейса, корпус муфты	64A 64C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)