

Плита для блочного монтажа CPX-AB-2-M12-RK-IB

№ изделия: 534505
Продукт будет снят с производства

FESTO

Может использоваться только в комбинации CPX-FB6.
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2027 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Протокол	Interbus
Размеры W x L x H	48 mm x 85 mm x 24 mm
Вес продукта	140 g
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65 IP67
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Защита от прямого и непрямого контакта	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA с армированием
Интерфейс fieldbus	2 ea. M12 x 1, код B