

Линейный порталный привод DHSL-DGC40-HMPL20

№ изделия: 543051

FESTO

включает бесштоковый цилиндр и небольшой координатный привод, динамичный, точный, модульный. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 2.0
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	HMPL-20
Система приводов, Z координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Z координата	x1
Ход, Z координата	0 ... 200 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,02$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	$\pm 0,02$ mm
Привод, Y координата	DGC-40
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 3.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,02$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 1 mm