

Переходник AD-G3/4-3/4NPT-I

№ изделия: 546550

FESTO

с одной стороны - внутренняя, а с другой стороны - внешняя резьба.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	18,3 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	60 Nm
Макс. момент затяжки, пневматический канал 2	32 Nm
Номинальный момент затяжки	45 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	195,64 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба 3/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PVC
Материал корпуса	сталь, гальванизированная