

Вакуумметр VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

№ изделия: 547842

FESTO

С индикацией в бар.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальный размер манометра	40
Положение штуцера	По центру сзади
Основан на стандарте	DIN EN 837-1
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Диапазон индикации [бар]	-1 ... 0 bar
Шкала	Одиночная шкала
Рабочее давление	-1 ... 0 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Фактор длительности нагрузки	0,75
Фактор переменной нагрузки	0,66
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	65 g
Класс точности измерения	2,5
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое присоединение	R1/8
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	ABS
Материал сегментов	PS
Материал экрана	PS