

Крышка CPX-M-AK-M

№ изделия: 548754

FESTO

для модульного электрического терминала CPX.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	11,5 mm
Высота	13 mm
Длина	49 mm
Вес продукта	15 g
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал уплотнений	NBR
Материал крышки	Алюминиевое литье под давление
Относительная влажность воздуха	5 - 90 % не конденсирующий