

Блок диагностики и обслуживания CDSA-D1-VX

№ изделия: 552103

Продукт будет снят с производства

[для многоосевого контроллера CMXR-C1](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. длина соединительного кабеля	20 m
Память пользователя	256 Mbyte
Кол-во функциональных клавиш	31
Количество цветов	64 k
Количество светодиодов	4
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	6,5"
Элементы управления	2 кнопки подтверждения Аварийный останов
Запасная батарея	Да
Диапазон рабочего напряжения DC	19 ... 30 V
Разрешение дисплея	VGA, 640x480 Pixel
Потребление тока при номинальном рабочем напряжении	0,4 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 95 % не конденсирующий
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	1.250 g
Интерфейс USB	Да
Интерфейс Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2-й интерфейс Ethernet, оптический, 10 MBd
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	ABS
Область применений	Только с CMXR-C1