


# Световод SOOC-TB-M4-2-R25-S4

№ изделия: 552813

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Метод измерения	Датчик типа световой барьер
Минимальный диаметр объекта	0,35 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Стандарт
Рабочий диапазон	400 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	M4
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Длина втулки	40 mm
Мин. радиус изгиба	25 mm
Макс. момент затяжки	2 Nm
Наружный диаметр	2,2 mm
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал опто-волокна	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии