

Световод SOOC-TV-P-M3-2-R10-S4

№ изделия: 552820

FESTO

Подходит для модулей фибер-оптики SOE4.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Метод измерения	Датчик типа световой барьер
Минимальный диаметр объекта	0,05 mm
Оптоволоконный кабель - особенности	Прецизионный
Рабочий диапазон	30 mm
Температура окружающей среды	-55 ... 70 °C
Типоразмер, головка	M3
Длина оптоволоконного кабеля	2 m
Длина втулки	40 mm
Мин. радиус изгиба	10 mm
Макс. момент затяжки	1 Nm
Наружный диаметр	1 mm
Информация о материале, корпус	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале, оптоволоконный кабель	PE
Класс защиты	IP66
Классификация сопротивления коррозии CRC	1