

Поворотная цапфа CRSBN-20/25

№ изделия: 552904

FESTO

Подходит для круглых цилиндров CRDSNU, возможен монтаж на передней и задней крышке




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20/25
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	228 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного кольца	Легированная сталь
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая
Материал монтажного штифта	Легированная сталь
Материал подшипника	PE
Материал гайки	Легированная сталь
Материал винтов	Легированная сталь