

Соединительный кабель NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

№ изделия: 565291

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	4-40UNC
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	1.432 g
Электрическое подключение	44-полюсный Розетка разъема Sub-D
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	0,86 A
Длина кабеля	10 m
Атрибуты кабеля	Для статических применений
Минимальный радиус изгиба кабеля	95 mm
Диаметр кабеля	9,6 mm
Допустимое отклонение диаметра кабеля	$\pm 0,5$ mm
Структура кабеля	40x0,14
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PBT
Материал электрического контакта	Бронза Позолочен