

Модуль ASI-i CESA-GW-AS-CO

№ изделия: 567033

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	85 mm x 120 mm x 83 mm
Элементы управления	4 клавиша
Отображение состояния	ЖК дисплей Желтый светодиод режим планирования Зеленый светодиод нормальное функционирование AS-i Зеленый светодиод AS-i напряжение OK Зеленый светодиод PROFIBUS мастер Зеленый светодиод программирование ведомого Зеленый светодиод напряжение вкл. Красный светодиод ошибка конфигурации
Рабочее напряжение	AS-i voltage 30 V DC
Потребление тока	200 mA из цепи AS-интерфейса
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура хранения	-25 ... 85 °C
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 55 °C
Тест на нечувствительность к удару	для EN 61131-2
Тест на нечувствительность к вибрации	для EN 61131-2
Вес продукта	520 g
Интерфейс промышленной шины, скорость обмена данными	от 10 кбит/с до 1 Мбит/с
Интерфейс промышленной шины, подключение	Разъем 5-пин COMBICON
Промышленная шина, интерфейс	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Интерфейс программирования/диагностики	Последовательный интерфейс RS 232
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая