

Модуль ASI-i CACF-BT-AS

№ изделия: 567035
Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размеры W x L x H	46 мм x диаметр 19 мм
Отображение состояния	Зеленый светодиод AS-i напряжение > 26V Желтый светодиод AS-i напряжение > 18.5V
Рабочее напряжение	AS-i voltage 30 V DC
Потребление тока	10 mA
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Температура хранения	-25 ... 75 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	0 ... 55 °C
Интерфейс промышленной шины, подключение	AS-I плоский кабель/AS-i круглый кабель
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)