

Полимерный пневмошланг PUN-U

№ изделия: 567446

FESTO

Пожалуйста, обратите внимание на минимальную партию поставки .



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Огневое испытание материала	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-31 ... 140 °F
Цвет	голубой коричневый желтый зеленый нейтральный красный Черный серебряный белый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-U(PU)