


# Полимерный пневмошланг PEN-5/8-SW-150-CB

№ изделия: 569887

FESTO

Шланги со стандартным наружным диаметром, для цанговых штуцеров QS, полиуретановые (не одобрены для использования в пищевой промышленности)



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Внутренний диаметр, дюймы	5/8
Радиус гибки по отношению к расходу	0,41 ft
Мин. радиус изгиба	0,196 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры	-14,4 ... 145 Psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] Вода согласно декларации производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Температура окружающей среды	-22 ... 140 °F
Вес продукта в зависимости длины	1,158 oz/ft
Пневматическое присоединение	для цанговых штуцеров под шланг с внешним диаметром 5/8"
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Замечания по материалу	не содержит меди и политетрафторэтилена Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE