


# Розетка для кабеля NEFU-X24F-1-M12G4

№ изделия: 572227

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	36 mm
Высота	40 mm
Длина	40 mm
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	60 g
Интерфейс Fieldbus	втулка, M12x1, 4-пин., А-код
Рабочее напряжение DC, AS интерфейс	26,5 ... 31,6 V
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, AS-интерфейс	26,5 V
Рабочее напряжение DC, нагрузка	20,4 ... 26,4 V
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, нагрузка	24 V
Класс защиты	IP65 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	-25 ... 75 °C
Температура хранения	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Материал крышки	PA