

Линейный порталный привод DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

№ изделия: 574497

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».




Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 0.5
Эффективная нагрузка	0 ... 0,5 kg
Привод, Z координата	DGSL-8
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 100 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Привод, Y координата	DGC-12
Система приводов, Y координата	Пневматический
Промежуточная позиция, Y координата	x1
Ход, Y координата	0 ... 1.900 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,02$ mm