

Катушка электромагнитная VACF-B-B2-3W

№ изделия: 8030808

FESTO

Подключение тип В, промышленный стандарт,
230 V AC/240 V AC/50-60 Hz




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Положение при сборке | Любое |
| Соответствует стандарту | IEC 61010-1 |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Класс изоляции | H |
| Характеристики катушки | 230/240 V AC: 50/60 Hz, мощность переключения 5.8 VA, мощность удержания 4.6 VA |
| Импульсная мощность | 4 kV |
| Степень загрязнения | 3 |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
| Авторизация | c UL us - Recognized (OL) |
| Морская классификация | см. сертификат |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Сертификационный департамент | DNVGL-TAA000011J |
| Ограничение температуры окружающей и рабочей среды | -20 - 50 °C |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -20 ... 50 °C |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Вес продукта | 53 g |
| Электрическое подключение | Расположение контактов тип В по EN 175301-803 по промышленному стандарту (11 мм) |
| Тип крепления | C рифленной гайкой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | PA Сталь |
| Материал электромагнитной катушки | Медь Сталь Термопластик |
| материал оплетки | Медь |