

Соединительный кабель NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

№ изделия: 8031122

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	455 g
Электрическое присоединение 1	Прямой разъем, M12x1, 4-пиновый, D-закодирован, экранируемый
Электрическое присоединение 2	Прямой разъем, M12, RJ45, 4-контактный
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 50 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Спецификация кабеля Ethernet	Тип: CAT 5
Длина кабеля	10 m
Атрибуты кабеля	Basic
Условия испытания кабеля	Прочность на изгиб в соответствии со стандартом Festo
Минимальный радиус изгиба кабеля	52 mm
Диаметр кабеля	6,4 mm
Допустимое отклонение диаметра кабеля	± 0,2 mm
Структура кабеля	2x(2x0,14)
Номинальное сечение провода	0,14 mm ²
Поперечное сечение терминала	0,14 mm ²
Класс защиты	IP20 IP67
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	голубой
Информация о материале, разъем	Латунь Никелирование и позолота