

Вакуумный фильтр OAFF-G3-5

№ изделия: 8068944

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Степень фильтрации	40 µm
Размер контейнера	10
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	1 g
Тип крепления	скользящий С фиксацией
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	Ячейка PA
Материал корпуса	POM
Ejector pulse suitability	0,7 MPa
Пригоден для импульса сброса	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101,5 psi