


# Параллельный набор EAMM-U-50-D19-38AA-78

№ изделия: 8107032

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	0,01 Nm
Передаваемый момент	1 Nm
Вес продукта	600 g
Код интерфейса, привод	D19
Код интерфейса, двигатель	38AA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)