

Плита для блочного монтажа VABS-C12-6-B-M3

№ изделия: 8122793

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20 mm
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Connection direction underneath
Макс. количество распределителей	1
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Рабочее давление	-1 ... 7 bar
Рабочая среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Примечание по рабочей среде	Максимальный размер частиц: 5 мкм
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	5 ... 50 °C
Вес продукта	13,5 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	M5
Пневматическое подключение, канал 2	M3
Пневматическое подключение, канал 3	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав