

Покрытая полимером металлическая труба PM-4

№ изделия: 9084

FESTO

подходит для использования с цанговыми быстроразъемными соединениями QS.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	19 mm
Внутренний диаметр	3,92 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 30 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-29 ... 65 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,024 kg/m
Цвет	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	Алюминиевый сплав PE