

Соединение с накидной гайкой и муфтой QСК-3/8-РК-9-В

№ изделия: 9427

FESTO

Внутренняя резьба с уплотнительным кольцом.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	8 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	Bulkhead
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	12,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 9 мм
материал накидной гайки	Анодированный алюминий
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал гайки	сталь, гальванизированная
Material – connector	Анодированный алюминий