

Переходник AD-1/8NPT-G1/8-I

№ изделия: 9624

FESTO

с одной стороны - внутренняя, а с другой стороны - внешняя резьба.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Условный проход | 5,95 mm |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Макс. момент затяжки, пневматический канал 1 | 7 Nm |
| Макс. момент затяжки, пневматический канал 2 | 6 Nm |
| Вес продукта | 9,5 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба 1/8 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Внутренняя резьба G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | PVC |
| Материал корпуса | сталь, гальванизированная |