

Indikačný konektor MCL-230AC

Číslo dielu: 10001

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	12 g
Elektrický prípoj	Tvar A Zástrčka podľa DIN EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Frekvencia siete	50 Hz...60 Hz
Prípustné výkyvy napätia	-20 % / +15 %
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA6-zosílený