

Indikácia tlaku

OH-8-BL

Číslo dielu: 10090

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj	Nástrčná vsuvka PK-3
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS