


Ventil na čelnom paneli SVOS-3-1/8

Číslo dielu: 10191

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	120 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	G1/8
Prevádzkový tlak	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Konštrukcia	Piest-sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Prekrytie	pozitívne prekrytie
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [·:·:·]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	8 N
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Materiál veka	POM
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník