

# Škrtiaci ventil odfukovaného vzduchu GRE-1/2

Číslo dielu: 10353

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                             | Hodnota                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                   | funkcia tlmenia akustického tlaku                         |
| Výber prídavnej funkcie                           | s tlmičom hluku                                           |
| Pneumatický prípoj 1                              | G1/2                                                      |
| Nastavovací prvok                                 | Skrutka s drážkou                                         |
| Spôsob upevnenia                                  | možnosť naskrutkovania                                    |
| Normálny menovitý prietok v smere škrtenia        | 3600 l/min                                                |
| Normálny prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min...4300 l/min                                      |
| Prevádzkový tlak                                  | 0 bar...10 bar                                            |
| Teplota okolia                                    | -10 °C...70 °C                                            |
| Montážna poloha                                   | ľubovoľná                                                 |
| Prevádzkové médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu           | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Zhoda s LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota média                                     | -10 °C...70 °C                                            |
| Hmotnosť výrobku                                  | 75 g                                                      |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                    | Hliníková tvárna zliatina                                 |
| Pokyny k materiálu                                | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál tesnení                                  | NBR                                                       |
| Materiál regulačnej skrutky                       | Mosadz                                                    |