

Elektromagnetická cievka BMSFW-120/60

Číslo dielu: 104080

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	120 V AC: 60 Hz, spínací výkon 10,0 VA, pridržiací výkon 8 VA
Prípustné výkyvy frekvencie	+/- 5 %
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...40 °C
Max. ťahovací moment zásuvky	0.4 Nm
Hmotnosť výrobku	55 g
Elektrický prípoj	3-pin Nožové kontakty s pripojovacím obrazcom podľa štandardu Festo pre MSSD-F
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'