

Vložka do přísavky OASI-30

Číslo dílu: 1048880

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	0 bar...0.95 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-;-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	2.1 g
Spôsob upevnenia	nástrčné
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vložky do přísavky	PE
Vhodné pre odľukovací impulz	2 bar
Montážna poloha	ľubovoľná