

Koncový odpor
CACR-S-B12G5-220-PB
Číslo dielu: 1072128

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...5 V
Stupeň znečistenia	3
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-25 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	11,6 g
Elektrický prípoj	4-pin M12x1 Priama zástrčka
Kódovanie zástrčky	B
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz pozlátený