



# Pneumatický ventil J-3-PK-3

Číslo dielu: 10772

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 3/2 bistabilný                                                                                            |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 100 l/min                                                                                                 |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | PK-3                                                                                                      |
| Prevádzkový tlak                                           | -0.9 bar...8 bar                                                                                          |
| Konštrukcia                                                | Piestový posúvač                                                                                          |
| Menovitá šírka                                             | 2.5 s                                                                                                     |
| Čas spínania o                                             | 7 ms                                                                                                      |
| Ochrana proti výbuchu                                      | Rešpektujte upozornenia v osvedčení<br>Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                              |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364 zóna III                                                                                        |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                                                            |
| Hmotnosť výrobku                                           | 75 g                                                                                                      |
| Spôsob upevnenia                                           | na pripojovaciu dosku<br>na montážnom ráme<br>s priechodným otvorom<br>voliteľne:                         |
| Prípoj pomocného riadiaceho tlaku 12                       | PK-3                                                                                                      |
| Prípoj pre pomocný riadiaci vzduch 14                      | PK-3                                                                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                                       | PK-3                                                                                                      |
| Pneumatický prípoj 4                                       | PK-3                                                                                                      |
| Pneumatický prípoj 5                                       | PK-3                                                                                                      |
| Materiál pripojovacej dosky                                | Mosadz<br>PPS-zosílený                                                                                    |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                                                                       |
| Materiál telesa                                            | Plast<br>Zinkový tlakový odliatok                                                                         |