


Teleso spojky
EAMK-A-D19-28D
Číslo dielu: 1087585

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	51 g
Kód rozhrania akčného člena	D19
Kód rozhrania pre teleso spojky	28D
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS