


Axiálna montážna sada EAMM-A-D19-42A

Číslo dielu: 1087642

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	50 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	1.1 Nm
Hmotnosť výrobku	130 g
Kód rozhrania akčného člena	D19
Kód rozhrania vstupu motora	42A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS