

Kryt
EASC-H1-25-100
Číslo dielu: 1096387

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25-100
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	385 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krycieho profilu	Hliníková tvárna zliatina