


# Axiálna montážna sada EAMM-A-R48-100A

Číslo dielu: 1133402

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 59 s                  |
| Montážna poloha                | ľubovoľná             |
| Max. počet otáčok              | 6000 1/min            |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L        |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C        |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %              |
| Druh krytia                    | IP40                  |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C        |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 39 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenešiteľný krútiaci moment   | 17 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku               | 970 g                 |
| Kód rozhrania akčného člena    | R48                   |
| Kód rozhrania vstupu motora    | 100A                  |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS        |