


Tlmič nárazov DYSR-25-40-Y5

Číslo dielu: 1138648

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Zdvih	40 s
Tlmenie	nastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.4 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	3 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	40 s
Max. dorazová sila	4000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	160 J
Max. absorpcia energie na hodinu	220000 J
Max. zostatková energia	0.8 J
Vratná sila	12.5 N
Min. sila zasúvania	155 N
Hmotnosť výrobku	715 g
Hmotnostný rozsah	400 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ, kalená