

Tlmič nárazov
DYEF-S-M4-Y1
Číslo dielu: 1152500

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M4
Zdvih	0.9 s
Tlmenie	obojsmerné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	0.9 s
Max. absorpcia energie na zdvih	0.015 J
Hmotnosť výrobku	1.1 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ