


Elektromagnetický ventil MFH-5-PK-3-L

Číslo dielu: 11546

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	1,5 bar...8 bar
Konštrukcia	Tanier-sedlo
Menovitá šírka	2,5 s
Princíp tesnenia	mäkký
Čas vypnutia	22 ms
Čas zapnutia	14 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-5 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	270 g
Spôsob upevnenia	na pripojovaciu dosku na montážnom ráme s priechodným otvorom voliteľne:
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Pneumatický prípoj 3	PK-3
Pneumatický prípoj 4	PK-3
Pneumatický prípoj 5	PK-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliník eloxovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník eloxovaný